



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онџл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Leoni

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### PRODUTOS DA MARCA

| produtos   | Descrição   |
|--|---|
| <a href="#">1EF00002 / M70-BU-VPE</a>                                    | JAQUETA ONDULADA AZUL   |
| <a href="#">B00781-26</a>  | conector de tubo corrugado  |
| <a href="#">P/N: B00781029-VPE, Type: NW48</a>                           | conjunto de proteção  |
| <a href="#">1ACC0015</a>   | TROMPETE SIMPLES B00761-00-27 Ancienne Réf Arte.: SA00000553        |
| <a href="#">1ACC0181</a>   | ROSQUINHA OVAL  |
| <a href="#">F07048-01-03</a>   | Cabo de alimentação ROBOT   |
| <a href="#">POLYURETHANE HOSE 9 BLACK</a>                                | Número de peça LEONI-CIA: 1EXT0016                                  |
| <a href="#">1ACC0015 (B00761-00-27-VPE)</a>                              | Conjunto de peças finais conjuntas                                  |
| <a href="#">T1021-00-064</a>   | Linha de controle   |
| <a href="#">VH0630</a>   | carretel de madeira compensada                                      |
| <a href="#">VH0750</a>   | carretel de madeira compensada                                      |
| <a href="#">Y100001</a>  | Sensor TCP Pequeno Número de peça LEONI-CIA: a ser criado           |
| <a href="#">CABLE ASSEMBLY/9.101.52.0S90/LG4700MM/JAE-HAR (1PRO1481)</a> | CONJUNTO DE CABOS   |
| <a href="#">1ACC0018 / B00781-26</a>                                     | LINK DE CONEXÃO DONUT   |
| <a href="#">1ACC0599 / B00761-00-18</a>                                  | GRAMPO DE CABO  |
| <a href="#">F07381-07-01 / 100m</a>                                      |   |
| <a href="#">1EXT0012</a>   |   |
| <a href="#">1EXT0013</a>   | MANGUEIRA DE POLIURETANO  |
| <a href="#">B00781-03</a>  | Proteção  |
| <a href="#">M12PRU-SW</a>  | Mangueira   |
| <a href="#">CABLE 3X25MM2 REF (F07048-17-03)</a>                         | Cabo de alimentação ROBOT   |
| <a href="#">POLYURETHANE HOSE 12 RED (1EXT0010)</a>                      | Mangueira   |
| <a href="#">POLYURETHANE HOSE 12 BLACK ( 1EXT0012)</a>                   | Mangueira   |
| <a href="#">POLYURETHANE HOSE 12 BLUE (1EXT0005)</a>                     | Mangueira   |
| <a href="#">LSH II + SCREWS ( 1ACC0181)</a>                              | CAIXA LSH   |
| <a href="#">M70PAE-BL LPRG-70XB.30 LENGTH 30 M (1EF00002)</a>            | Tubo de bainha  |
| <a href="#">1ACC0050</a>   | CAIXA LSH   |
| <a href="#">1EF00002</a>   | JAQUETA ONDULADA AZUL   |
| <a href="#">1EXT0016</a>   | Mangueira   |
| <a href="#">1EXT0005</a>   | (MANGUEIRA DE POLIURETANO 12 AZUL Arte Antiga (Ref.: XPUR.12.B)     |
| <a href="#">1EXT0010</a>   | (MANGUEIRA DE POLIURETANO 12 VERMELHO Arte Antiga (Ref.: XPUR.12.R) |
| <a href="#">M12PUR-SW</a>  | PUR12N-1/2 "BK  |

| <b>produtos</b>                         | <b>Descrição</b>                          |
|---|---|
| <a href="#">1EXT0016 - XPUR.9.N</a>     | Mangueira                                 |
| <a href="#">1CAB0019 - CP00000012</a>   | CABO                                      |
| <a href="#">1EXT0013 - XPUR.9.B</a>     | Mangueira                                 |
| <a href="#">1EXT0008 - XPUR.9.R</a>     | Mangueira                                 |
| <a href="#">PUR-line PUR12B-1/2"BU</a>  |   |
| <a href="#">PUR-line 1/2" rot</a>       | Mangueira de água vermelha                |
| <a href="#">1EXT0012 - PUR.12.BK</a>    | MANGUEIRA DE POLIURETANO                  |
| <a href="#">1ACC0141</a>                | SUPORTE DE TENSÃO                         |
| <a href="#">LKD7KS702430000 (100 M)</a> | Datenkabel                                |
| <a href="#">LKD8UC799K60000</a>         |   |
| <a href="#">LKD8UC799K90000</a>         |   |
| <a href="#">M38PUR-RT</a>               | Mangueira                                 |
| <a href="#">M38PUR-SW</a>               | POR 9N-3/8 "BK                            |
| <a href="#">B00781-26</a>               | LINK DE CONEXÃO DONUT                     |
| <a href="#">NTKKS70-70B01</a>           | ESTRELA DE CABO                           |
| <a href="#">SA00000553</a>              | Trompete                                  |
| <a href="#">5.U94.02.0AH6/EI</a>        |   |
| <a href="#">M48BU</a>                   | JAQUETA ONDULADA AZUL                     |
| <a href="#">1EXT0068</a>                | Mangueira de poliuretano                  |
| <a href="#">1EXT0014</a>                | Mangueira de poliuretano                  |
| <a href="#">1EXT0007</a>                | Mangueira de poliuretano                  |
| <a href="#">L45467-G16-C98</a>          |   |
| <a href="#">F07052-04-25</a>            |   |
| <a href="#">1FNE1852</a>                |   |
| <a href="#">1FNE 1855</a>               |   |
| <a href="#">1FNE2520</a>                |   |
| <a href="#">1FNE1849</a>                |   |
| <a href="#">1FNE2304</a>                |   |
| <a href="#">1FNE2523</a>                |   |
| <a href="#">1FNE2543</a>                |   |
| <a href="#">1FNE2544</a>                |   |
| <a href="#">1SE01180</a>                |   |
| <a href="#">1FNE2517</a>                |   |
| <a href="#">1FNE2519</a>                |   |
| <a href="#">CCH0013 / M70-BU</a>        |   |
| <a href="#">M70PAE-BL</a>               |   |
| <a href="#">1ACC0158</a>                |   |
| <a href="#">1ACC0094</a>                |   |
| <a href="#">1ACC0305</a>                |   |
| <a href="#">B00730-00-04-VPE</a>        | Definir placa adaptadora                  |
| <a href="#">B00124-02/34MM</a>          | BRAÇADEIRA DE TUBO ALU                    |
| <a href="#">NSXHP-SC0-32-0010</a>       | Conector HP 230/2,2/K/SW/X L46998-Z100-B1 |
| <a href="#">SXSC-SK0-02-0020</a>        | CONECTOR                                  |

| <b>produtos</b>  | <b>Descrição</b>                            |
|--|---|
| <a href="#">SSCR-DK0-02-0030</a>                             | CONECTOR                                    |
| <a href="#">94SS0235MMC33ST00-01</a>                         | plugues                                     |
| <a href="#">SXST-SK0-01-0030</a>                             | CONECTOR                                    |
| <a href="#">ZXST-KW0</a>                                     | Estojo de montagem                          |
| <a href="#">ZHP-PS0</a>                                      | CONJUNTO DE POLIMENTO DE CABOS              |
| <a href="#">F07048-17-03</a>                                 | Cabo  |
| <a href="#">1ACC0563</a>                                     |   |
| <a href="#">1ACC0007</a>                                     |   |
| <a href="#">1EF00030</a>                                     |   |
| <a href="#">1ACC0114</a>                                     |   |
| <a href="#">1ACC0653</a>                                     |   |
| <a href="#">B00760-16-00</a>                                 |   |
| <a href="#">B01900-12</a>                                    |   |
| <a href="#">3.106.055M.3007B</a>                             |   |
| <a href="#">3.104.055M.3195B</a>                             |   |
| <a href="#">1ACC0104</a>                                     |   |
| <a href="#">1ACC0020</a>                                     |   |
| <a href="#">1ACC0067</a>                                     |   |
| <a href="#">SSMA-SS0-02-0020</a>                             |   |
| <a href="#">84C-01000-S333</a>                               |   |
| <a href="#">NWCF135-25</a>                                   |   |
| <a href="#">145 C-FLEX 3x 0,75qmm (1000meter)</a>            |   |
| <a href="#">145 C-FLEX 6x 0,75qmm (1000meter)</a>            |   |
| <a href="#">145 C-FLEX 3x 1,50qmm (1000 meter)</a>           |   |
| <a href="#">145 C-FLEX 7G 1,50qmm (1000meter)</a>            |   |
| <a href="#">145 C-FLEX 4G 2,50qmm (1000meter)</a>            |   |
| <a href="#">145 C-FLEX 4x 10,00qmm (750 meter)</a>           |   |
| <a href="#">145 C-FLEX 3x 16,00qmm ( 1000 meter)</a>         |   |
| <a href="#">BETATHERM 145 1,00qmm schwarz (1000meter)</a>    |   |
| <a href="#">BETATHERM 145 1,00qmm dunkelblau (1000meter)</a> |   |
| <a href="#">AS-PLPE055/01</a>                                | Machado robô Entre 3-6 cabo profinet 5,5 mt |
| <a href="#">AS-PLPE045/16</a>                                | Robot Axe Entre 1-3 PROFINET CABLE 4.5 MT   |
| <a href="#">B00761-00-18</a>                                 | COLCHETE                                    |
| <a href="#">359069</a>                                       |   |
| <a href="#">M17-B-FLEX</a>                                   |   |
| <a href="#">M23-B-FLEX</a>                                   |   |
| <a href="#">M70-BK</a>                                       |   |
| <a href="#">B00795-00-VPE</a>                                | SET extremidade do tubo corrugado 70 mm     |
| <a href="#">B00760-06-01-16</a>                              |   |
| <a href="#">B00781-03-VPE</a>                                | Proteção de assento NW70                    |
| <a href="#">B00761-00-99</a>                                 |   |
| <a href="#">1EXT0005</a>                                     |   |
| <a href="#">BCA0004</a>                                      | Cabo de alimentação                         |

| <b>produtos</b>  | <b>Descrição</b>                        |
|--|---|
| <a href="#">VH0400</a>                                       | bobina de madeira compensada            |
| <a href="#">CCH0012</a>                                      |   |
| <a href="#">CCH0010</a>                                      | bainha de robô                          |
| <a href="#">1ACC0014</a>                                     | CONJUNTO DE ACESSÓRIOS                  |
| <a href="#">B00761-00-27</a>                                 | Trompete Único                          |
| <a href="#">F07382-00-01</a>                                 |   |
| <a href="#">B00761-00-18-VPE</a>                             | Conjunto de clipe de cabo Promodul plus |
| <a href="#">B00761-00-27-VPE</a>                             |   |
| <a href="#">F07381-07-01 / 300m</a>                          |   |
| <a href="#">3GKW-ENX EN 50264-3-1 600V</a>                   | Cabo                                    |
| <a href="#">M58PUR-BL</a>                                    | Mangueira/                              |
| <a href="#">PUR16R-5/8"RD / M58PUR-RT</a>                    | Linha BizLink PUR                       |
| <a href="#">FHLR2G2GCB2G</a>                                 | Cabo de carregamento                    |
| <a href="#">M12PUR-RT</a>                                    | Mangueira/ 1/2 (INCH) vermelha          |
| <a href="#">M38PUR-BL</a>                                    | Mangueira/3/8 INCH, azul                |
| <a href="#">N9A0239600000</a>                                |   |
| <a href="#">CCH0017</a>                                      |   |
| <a href="#">462-Koax-50-1,52-2,8/T105</a>                    |   |
| <a href="#">Dacar 624 (76D00069K000K8002) 1 pcs= 200 m</a>   | Cabo                                    |
| <a href="#">76D00306A000K0000</a>                            | cabel                                   |
| <a href="#">M70-BU-VPE</a>                                   | Azul Proflex                            |
| <a href="#">PUR-9-BK</a>                                     | MANGUEIRA                               |
| <a href="#">PUR-9-BL</a>                                     | MANGUEIRA                               |
| <a href="#">PUR-9-GN</a>                                     | MANGUEIRA                               |
| <a href="#">PUR-9-RE</a>                                     | MANGUEIRA                               |
| <a href="#">KER9A500020</a>                                  | CONECTOR                                |
| <a href="#">NPLAN2747</a>                                    | Amortecedor 1EQ00097                    |
| <a href="#">NSXHP-SC0-32-0020</a>                            |   |
| <a href="#">KER7KS70014</a>                                  | CABO                                    |
| <a href="#">KER9A504011</a>                                  |   |
| <a href="#">KER9A504001</a>                                  | Ferramenta de crimpagem                 |
| <a href="#">1EXT0012</a>                                     | MANGUEIRA DE POLIURETANO                |
| <a href="#">1EXT0016</a>                                     | MANGUEIRA DE POLIURETANO                |
| <a href="#">M12PUR-BL-VPE /</a>                              | MANGUEIRA DE POLIURETANO                |
| <a href="#">1EXT0010</a>                                     | MANGUEIRA DE POLIURETANO                |
| <a href="#">1EXT0013</a>                                     | MANGUEIRA DE POLIURETANO                |
| <a href="#">NKXST-HAB13250CM</a>                             | CABO DE FIBRA ÓPTICA                    |
| <a href="#">AT-V(ZN)Y11Y 2K200/230 7,4 mm (F09222-00-02)</a> | Cabo                                    |
| <a href="#">N1PRO3422</a>                                    | CABO DE REPARO DE SUPRIMENTOS           |
| <a href="#">T0362-17-044</a>                                 |   |
| <a href="#">T0362-17-071</a>                                 |   |
| <a href="#">T0565-48-044</a>                                 |   |
| <a href="#">T0484-51-044</a>                                 |   |

| <b>produtos</b>  | <b>Descrição</b>                             |
|--|--|
| <a href="#">S0059-94-068</a>                                 |  |
| <a href="#">T0362-17-052</a>                                 |  |
| <a href="#">CCH0031 (Rodavigo Referenz 066CCH0031)</a>       | CAIXA LSH II AVANÇADA                        |
| <a href="#">NX5.1D3.06.0FN3</a>                              | Slauchpack C.I.A.                            |
| <a href="#">B00761-00-48</a>                                 | Grampo de cabo para tubo corrugado 48        |
| <a href="#">NBSV-70G-VPE</a>                                 | Conjunto de conectores Leoni                 |
| <a href="#">F06393-00-01</a>                                 | Cabo HV                                      |
| <a href="#">FHLR2GCB2G00017 / 25.00mm<sup>2</sup> / 50m</a>  |  |
| <a href="#">FHLR2GCB2G00010 / 50.00mm<sup>2</sup> / 100m</a> |  |
| <a href="#">FHLR2GCB2G00010 / 50.00mm<sup>2</sup> / 50m</a>  |  |
| <a href="#">M38PUR-RT-VPE</a>                                |  |
| <a href="#">M38PUR-SW-VPE</a>                                |  |
| <a href="#">M38PUR-BL-VPE</a>                                | Mangueira                                    |
| <a href="#">BFLEXP3-R1KIA</a>                                |  |
| <a href="#">F09701-01-08</a>                                 |  |
| <a href="#">M12PUR-BL</a>                                    | MANGUEIRA DE POLIURETANO 12 AZUL             |
| <a href="#">B00781-24</a>                                    | proteção f. PMA-WS 70                        |
| <a href="#">M12PUR-RT-VPE</a>                                | Linha Pur                                    |
| <a href="#">M12PUR-BL VPE</a>                                |  |
| <a href="#">PUR12N-1/2"BK (M12PUR-SW)</a>                    | LINHA Pur                                    |
| <a href="#">FHLR2GCB2G (F06070-00-01)</a>                    |  |
| <a href="#">F09235-00-01</a>                                 |  |
| <a href="#">F07411-06-01</a>                                 |  |
| <a href="#">B01900-12 (LEONI LSH II)</a>                     |  |
| <a href="#">LEPS 1889 (BKIT-A3-FANUC-LEPS)</a>               | interruptor espaçador+parafusos A3           |
| <a href="#">B00761-00-98</a>                                 | Conjunto de par de meia concha NW70          |
| <a href="#">B00763-12-VPE</a>                                | Conjunto de guia de tubo corrugado NW70      |
| <a href="#">313701</a>                                       |  |
| <a href="#">DACAR 647-4</a>                                  | CABO   |
| <a href="#">F06144-01-01</a>                                 |  |
| <a href="#">CCH0002 (B00761-00-18-VPE)</a>                   | Conjunto de braçadeira de cabo Promodul plus |
| <a href="#">CCH0006 (B00781-03-VPE)</a>                      | Proteção de conjunto NW70                    |
| <a href="#">B00760-02-01 / CCH0040</a>                       |  |
| <a href="#">F06070-00-01</a>                                 |  |
| <a href="#">F07087-05-15</a>                                 |  |
| <a href="#">C02664-96W-044H2</a>                             | pacote de mangueira                          |
| <a href="#">C04691-07-054-01</a>                             | pacote de mangueira                          |
| <a href="#">B01744-36-04</a>                                 | suporte com lança                            |
| <a href="#">B01744-33-02</a>                                 | suporte com lança                            |
| <a href="#">NESV.00.14.M24X1,5BL</a>                         | mangueira de conector de anteparo            |
| <a href="#">NESV.00.16.M28X1,5RT</a>                         | mangueira de conector de anteparo            |
| <a href="#">B00825-19-66</a>                                 | interface                                    |
| <a href="#">B01744-36-07</a>                                 | suporte com ângulo                           |

| <b>produtos</b>   | <b>Descrição</b>                              |
|---|---|
| <a href="#">S0060-00-054</a>  | linha de soldagem                             |
| <a href="#">Dacar 546</a>   |   |
| <a href="#">F07277-00-03</a>  | conecta                                       |
| <a href="#">F08830-00-05</a>  | conecta                                       |
| <a href="#">CCH0016</a>   |   |
| <a href="#">CCH0018</a>   |   |
| <a href="#">Dacar 462/ 85D00029A000K0000</a>                                | CABO  |
| <a href="#">223293-1385076</a>  | BetaTrans® de núcleo único                    |
| <a href="#">462-Koax-50-1,52-2,8/T105 5000</a>                              |   |
| <a href="#">CCH0004</a>   | peça final conjunta                           |
| <a href="#">B00760-06-03-05</a>   | Alívio de tensão                              |
| <a href="#">B00761-00-48K</a>   | Conjunto de braçadeira de cabo NW48, plástico |
| <a href="#">B00761-00-18</a>  | Conjunto de clipe de cabo Promodul plus       |
| <a href="#">M23-B-FLEX</a>  |   |
| <a href="#">B00620-00-87</a>  |   |
| <a href="#">NS12-M22X1.5G</a>   | farpa de mangueira                            |
| <a href="#">NRKC5/7</a>   | plugue fêmea                                  |
| <a href="#">1EXT0011</a>  | mangueiras                                    |
| <a href="#">M12PUR-RT-VPE</a>   |   |
| <a href="#">1PRO4685 // C1-C2-C3-C4/9.2H6.JP.0EX2/BOSCH F - M/LG25000MM</a> | codificador de link de cabo                   |
| <a href="#">N9AA239600000</a>   | cabo  |
| <a href="#">M12PUR-RT-VPE / PUR-line PUR12R-1/2"RD</a>                      |   |
| <a href="#">F07159-00-04</a>  |   |
| <a href="#">PUR 12 Rouge</a>  |   |
| <a href="#">PUR 12 Vert</a>   |   |
| <a href="#">PUR 12 Bleu</a>   |   |
| <a href="#">M12PUR-GN-VPE</a>   | mangueira de poliuretano                      |
| <a href="#">6.AEY.01.0641</a>   |   |
| <a href="#">LEONI-CIA : 1EMB0001</a>  | Paleta  |
| <a href="#">PUR-line PUR12B-1/2"BU / M12PUR-BL-VPE</a>                      |   |
| <a href="#">PUR-line PUR12N-1/2"BK / M12PUR-SW-VPE</a>                      |   |
| <a href="#">PUR-line PUR12R-1/2"RD / M12PUR-RT-VPE</a>                      |   |
| <a href="#">PUR-line PUR9N-3/8"GN / M38PUR-GN-VPE</a>                       |   |
| <a href="#">Palette 1EMB0001</a>  |   |
| <a href="#">PUR16B-5/8"BU / M58PUR-BL</a>                                   | Linha BizLink PUR                             |
| <a href="#">PA102I CIA0 006 100</a>   | BRAÇADEIRA DE CABO                            |
| <a href="#">B00763-12</a>   | Tubo corrugado NW70                           |
| <a href="#">M12PUR-GN</a>   | Linha Nossa                                   |
| <a href="#">L45467-J415-C5</a>  | cabo  |
| <a href="#">1ACC0011</a>  |   |
| <a href="#">B00761-00-39</a>  | Peça final de junta NW48                      |
| <a href="#">M70BU</a>   |   |
| <a href="#">B00763-17</a>   |   |

| produtos  | Descrição  |
|---|--|
| <a href="#">B01701-31-01</a>                                    |  |
| <a href="#">B00700-18-37</a>                                    |  |
| <a href="#">T0565-48-042</a>                                    |  |
| <a href="#">1CO01349</a>  | contato de soquete   |
| <a href="#">B00781-29</a>                                       |  |
| <a href="#">M70PA12</a>   |  |
| <a href="#">C02136-23-044H2</a>                                 |  |
| <a href="#">C02664-91-044H2</a>                                 |  |
| <a href="#">B00795-00</a>                                       |  |
| <a href="#">B00124-02</a>                                       |  |
| <a href="#">B00760-06-00</a>                                    |  |
| <a href="#">99P1000A</a>  | anéis de papelão descartáveis  |
| <a href="#">99K0000A</a>  | carretel de plástico reutilizável e separável para fixar os anéis de papelão |
| <a href="#">N1CO03956 M12</a>                                   |  |
| <a href="#">ASS0038 / B01721-54-08</a>                          | sistema  |
| <a href="#">CCH0005 / B00781-29-VPE</a>                         |  |
| <a href="#">F07919-01-19 / BCA0033</a>                          | cabo redondo   |
| <a href="#">T1568-07-065</a>                                    | linha de resolução   |
| <a href="#">T0946-61-150</a>                                    |  |
| <a href="#">NR380000022-VPE</a>                                 |  |
| <a href="#">B00124-02-VPE</a>                                   |  |
| <a href="#">B00700-14-08</a>                                    |  |
| <a href="#">PUR12N-1/2"BK</a>                                   | MANGUEIRA  |
| <a href="#">F06319-00-08 [4x2xAWG26]</a>                        |  |
| <a href="#">1PRO2093</a>  |  |
| <a href="#">F07381-05-01</a>                                    |  |
| <a href="#">B00761-00-26</a>                                    |  |
| <a href="#">B01710-58</a>                                       |  |
| <a href="#">M38PUR-GN-VPE</a>                                   |  |
| <a href="#">B01900-17-04</a>                                    |  |
| <a href="#">B00763-16-04</a>                                    |  |
| <a href="#">FP.F3160S</a>                                       | Poste horizontal   |
| <a href="#">PUR 12 R-RD</a>                                     |  |
| <a href="#">TPU0003B-BU</a>                                     |  |
| <a href="#">TPU0003G-GY</a>                                     |  |
| <a href="#">312342 - 3 GWK-ENX EN50264-3-1 600V 120°C 70mm²</a> | Cabo   |
| <a href="#">M12PUR-GRA</a>                                      |  |
| <a href="#">F06140-00-08</a>                                    |  |
| <a href="#">NPAMBB-48F/G</a>                                    | Conjunto de mandíbulas médias NW48   |
| <a href="#">N1FNE1672</a>                                       |  |
| <a href="#">N1PRO3421</a>                                       |  |
| <a href="#">N1PRO3440</a>                                       |  |
| <a href="#">N1PRO2410</a>                                       |  |



| produtos   | Descrição                                  |
|--|--|
| <a href="#">N1PRO3420</a>                        |  |
| <a href="#">313228 (white)</a>                   |  |
| <a href="#">N1SE01514</a>                        |  |
| <a href="#">B00761-00-76-06-VPE</a>              |  |
| <a href="#">1ACC0559</a>                         |  |
| <a href="#">B01900-12-01</a>                     |  |
| <a href="#">PUR12V-1/2GN</a>                     |  |
| <a href="#">CCH0013 (M70-BU-VPE)</a>             |  |
| <a href="#">1FNE0281</a>                         |  |
| <a href="#">85D00029A000K0000</a>                | cabo                                       |
| <a href="#">BETATHERM 145 0,75mm² / 12507504</a> | Fio  |
| <a href="#">BETATHERM 145 0,50mm² / 12505004</a> | Fio  |
| <a href="#">BETATHERM 145 1,50mm² / 12515008</a> | Fio  |
| <a href="#">BETATHERM 145 2,50mm² / 12525008</a> | Fio  |
| <a href="#">BETATHERM 145 2,50mm² / 12525004</a> | Fio  |
| <a href="#">BETATHERM 145 4,00mm² / 12540008</a> | Fio  |
| <a href="#">1ACC0035</a>                         | anel                                       |
| <a href="#">CCH0079</a>                          |  |
| <a href="#">B01900-24</a>                        | Sistema de molas BizLink LSH 3             |
| <a href="#">NPAPRB-52</a>                        | proteção, NW52                             |
| <a href="#">C02664-90-059</a>                    | Pacote de mangueira PS35²/HA A1-A3         |
| <a href="#">C02135-35-044H2</a>                  | KIT DE MANGUEIRAS, EIXOS 3-6 C02135-35-044 |
| <a href="#">B02940-01</a>                        | Suporte A2 com suporte                     |
| <a href="#">1CO01469</a>                         |  |
| <a href="#">1EF00030-30</a>                      | Mangueira corrugada                        |
| <a href="#">F07112-00-25</a>                     |  |
| <a href="#">PUR6V</a>                            |  |
| <a href="#">PUR6R</a>                            |  |
| <a href="#">PUR12N</a>                           |  |
| <a href="#">PUR12V</a>                           |  |
| <a href="#">PUR12R</a>                           |  |
| <a href="#">PUR19V</a>                           |  |
| <a href="#">PUR19B</a>                           |  |
| <a href="#">PUR19R</a>                           |  |
| <a href="#">PUR12B</a>                           |  |
| <a href="#">F08823-00-04</a>                     |  |
| <a href="#">PUR12V-1/2BK</a>                     |  |
| <a href="#">L45467-J17-B18</a>                   | Cabo multicondutor                         |
| <a href="#">B00700-20-19</a>                     | Braçadeira Ø200 A6                         |
| <a href="#">Type A3-6</a>                        |  |
| <a href="#">F09322-00-06</a>                     |  |
| <a href="#">F09480-00-08</a>                     |  |
| <a href="#">B00961-04</a>                        | BRAÇADEIRA DE CABO                         |

| <b>produtos</b>                      | <b>Descrição</b>              |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| <a href="#">C04691-07-054</a>        | KIT DE MANGUEIRA              |
| <a href="#">B00760-14-01-10-03</a>   | ALÍVIO DE TENSÃO              |
| <a href="#">B02944-01</a>            | SUPORTE A2, COM PLACA DE BASE |
| <a href="#">S0059-95-044</a>         |                               |
| <a href="#">B00825-36-35-46-28</a>   |                               |
| <a href="#">Dacar 462 / 85D00029</a> |                               |