



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Reco

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### PRODUTOS DA MARCA

| produtos  | Descrição                       |
|---|---------------------------------|
| <a href="#">017410615002</a>                      | potenciômetro toroidal          |
| <a href="#">NG4,0-6P-24VDC</a>                    | Magnetventil 2/2 NG4,0-6P-24VDC |
| <a href="#">10600001 // 2/2 NG4,0-6P-24VDC</a>    | válvula solenóide               |
| <a href="#">RECO Filtersteuerung RM-BV4 Micro</a> |                                 |
| <a href="#">Art. Nr. 10600013</a>                 | Válvula solenóide               |
| <a href="#">PN: 61700011</a>                      |                                 |
| <a href="#">DN25-AL-24VDC // PN: 70100046</a>     | Ventilador RECO                 |
| <a href="#">10602301</a>                          | Monitor de pressão diferencial  |
| <a href="#">RM-216C.11VL</a>                      |                                 |
| <a href="#">RM-200C Plug and Play ATEX</a>        | controle de filtro              |
| <a href="#">RM-LV 6 / 6V</a>                      | módulo de válvula               |
| <a href="#">RM-BV 12 DP 3V ATEX</a>               | controle de filtro              |
| <a href="#">53010002 - RM-LV 6 / 4V</a>           | módulo de válvula               |
| <a href="#">H07RN-F 5x1,5mm² 1m</a>               | cabo de conexão                 |
| <a href="#">H07RN-F 5x1,5mm² 2m</a>               | cabo de conexão                 |
| <a href="#">H07RN-F 5x1,5mm² 10m</a>              | cabo de conexão                 |
| <a href="#">H07RN-F 5x1,5mm² 0,2m</a>             | adaptador de cabo               |
| <a href="#">P/N: 16000302 Type: RM-216C.15.01</a> | controle de filtro              |
| <a href="#">RM-208 CB 13 UL 0V</a>                | controle de filtro              |
| <a href="#">RM-300 C</a>                          | Controle de filtro              |
| <a href="#">RM-216 CB.10</a>                      | Controle de filtro              |
| <a href="#">70100049</a>                          | Tampa da válvula                |
| <a href="#">2/2 N4,5-8P-24VDC</a>                 |                                 |
| <a href="#">10603292 RM-BV 12 DP 10V ATEX</a>     | controle de filtro              |
| <a href="#">RM-LV16 / 16000349</a>                | Módulo de expansão              |
| <a href="#">RM-216 C.10.01</a>                    | Sistema de controle de filtro   |
| <a href="#">RM-LV16.10 (16000340)</a>             | módulo de expansão              |
| <a href="#">03000010</a>                          | TRANSMISSOR; PRESSÃO            |
| <a href="#">RM-350 CT (10604435)</a>              | Profibus                        |
| <a href="#">RM-BV8.10.04 (10600329)</a>           | Sistema autônomo                |
| <a href="#">10600013 // 2/2 NG4,5-8P-24VDC</a>    | Válvula solenóide               |
| <a href="#">10602400</a>                          | pressostato diferencial         |
| <a href="#">16000500</a>                          |                                 |
| <a href="#">RM-DPC</a>                            | Differenzdruckwächter RECO      |
| <a href="#">RM-350 C.01.01</a>                    | controle de filtro              |

| <b>produtos</b>   | <b>Descrição</b>                               |
|---|--|
| <a href="#">P/N: 10697147, Type: RM-V16 DP</a>                          | Controle de filtro                             |
| <a href="#">RM-350 C.01.01, 10604410</a>                                | Suporte de filtro RECO RM-350 C.01.01          |
| <a href="#">RM-208CB (RM-208CB.10.01)</a>                               | controle de filtro                             |
| <a href="#">RM-V16 DP, 10697147</a>                                     | Controle de filtro RECO e módulo E/S RM-V16 DP |
| <a href="#">RM-300C 02.01</a>   | controle de filtro                             |
| <a href="#">P/N: 61700000, Type: MB-DN 25</a>                           | Membrana                                       |
| <a href="#">p/n: 10603227, type: RM-BV 12 DP (IN 110/230V, OUT 24V)</a> | Controle de filtro                             |
| <a href="#">Type: DF-16</a>   | Placa de circuito de controle de filtro        |
| <a href="#">RM-BV4</a>  | Controle de filtro Micro                       |
| <a href="#">RM-VISIO 80-4</a>   | Painel frontal                                 |
| <a href="#">RM-350C.01.03.0 + VISIO 80</a>                              | Platina  |
| <a href="#">RM-216 C.11.01 UL</a>                                       | Controle de filtro                             |
| <a href="#">70100074 Type VD-DN 40-50 VS25-24VDC</a>                    | kit de peças de reposição                      |
| <a href="#">p/n 61700099 Type MB-DN 40-50 VS</a>                        | Membrana, verde 2 x 3,4 mm                     |
| <a href="#">61000000</a>  | Caixa com tampa transparente                   |
| <a href="#">61000001</a>  | carcaças                                       |
| <a href="#">1060001</a>   | VÁLVULA SOLENÓIDE                              |
| <a href="#">RM-216 CB.10 ATEX</a>                                       | Controle de filtro                             |
| <a href="#">10650021</a>  | Placa de controle de filtro RM-V16             |
| <a href="#">2/2 NG4,0-6P-24VDC 10600001</a>                             | válvula solenóide                              |
| <a href="#">DN25-AL-24VDC</a>   | tampa da válvula                               |
| <a href="#">RM-300 C, IN 110 VAC</a>                                    | controle de filtro                             |
| <a href="#">RM-DPC Modul</a>  | Módulos RECO RM-DPC                            |
| <a href="#">16000310</a>  | Controle de filtro                             |
| <a href="#">70530464</a>  | Sistema de tanque                              |
| <a href="#">61700018</a>  | tampa da válvula                               |
| <a href="#">P/N:70530464; Type:ST172-DN40-VS25-5V-EL</a>                | Sistema de tanque                              |
| <a href="#">RM-216 CB.11 UL (16010111)</a>                              | Controle de filtro                             |
| <a href="#">RM-LV16.10 ATEX</a>   | módulo de expansão                             |
| <a href="#">2/2 NG4,0-6P-230VAC Typ BI (10600007)</a>                   | VÁLVULA SOLENÓIDE                              |
| <a href="#">RM-216 C.11.05 UL IN 4-20mA</a>                             | Linha Fácil do Sistema Loop-Bus                |
| <a href="#">P/N:00121002; Type:SM5000ST</a>                             | Módulo de pressão diferencial                  |
| <a href="#">C111LM17</a>  | VÁLVULA  |
| <a href="#">RM-216 C.11.01 UL (16010110)</a>                            | Controle de filtro                             |
| <a href="#">10603050 (RM-BV4)</a>                                       | Controle de filtro                             |
| <a href="#">10603231</a>  | controle de filtro                             |
| <a href="#">RM-DPC Micro 10000</a>                                      | Pressostato diferencial RECO                   |
| <a href="#">017410650009</a>  |  |
| <a href="#">RM-350 C/ 24V</a>   | Controle de filtro                             |
| <a href="#">RM-310C</a>   | controle de filtro                             |
| <a href="#">MB-DN 25 HT</a>   | Membrana                                       |
| <a href="#">SM-5000-SPST</a>  | módulo de pressão diferencial                  |
| <a href="#">10603280</a>  | Controle de filtro                             |

| <b>produtos</b>  | <b>Descrição</b>                                    |
|--|---|
| <a href="#">Nr. 10659021 Type RM-V16.03.01</a>                 | controle de filtro RM-V16 no quadro                 |
| <a href="#">RM-BV 12 (10603315)</a>                            | Controle de filtro Reco RM-BV 12 trilho de suporte  |
| <a href="#">10603317</a>                                       | Módulo RECO RM-DPC                                  |
| <a href="#">RM-200.208.216</a>                                 | Tampa da caixa incluindo display                    |
| <a href="#">RM-208 CB.13.01 (16010090)</a>                     |   |
| <a href="#">70100046</a>                                       | Tampa de válvula RECO                               |
| <a href="#">RM-LV8</a>   | módulo de extensão                                  |
| <a href="#">RM-LV8 8V</a>                                      |   |
| <a href="#">10600700</a>                                       | Transmissor de pressão diferencial RECO RM-DPT 1002 |
| <a href="#">RM-300CT</a>                                       | Controle de filtro                                  |
| <a href="#">10659022, Type: RM-V16</a>                         | controle de filtro                                  |
| <a href="#">RM-350 CT.03.01</a>                                | controle de filtro                                  |
| <a href="#">10600700, RM-DPT 1002</a>                          | Transmissor de pressão diferencial RECO RM-DPT 1002 |
| <a href="#">P/N: 10603277, Type: RM-BV 12 DP 3V ATEX</a>       | controle de filtro                                  |
| <a href="#">VR-DN 25 AL-24VDC Nr. 70100056</a>                 | válvula de diafragma                                |
| <a href="#">60250293</a>                                       | Conector de válvula                                 |
| <a href="#">ST148-DN25-2V-PN6</a>                              | sistema de tanque                                   |
| <a href="#">61700100 MB-DN 40 (direkt)</a>                     |   |
| <a href="#">RM-V16 (for quantity 20 pcs)</a>                   | Controle de filtro RECO e módulo de E/S             |
| <a href="#">RM-XM 5 Bus Modul 230V</a>                         |   |
| <a href="#">RM-200.208.216 housing cover incl. display</a>     | Visor/tampa frontal                                 |
| <a href="#">RM-216 C.10 ATEX (16000310)</a>                    | controle de filtro                                  |
| <a href="#">Cover foil for old device RM-216C</a>              |   |
| <a href="#">VD-DN 40-50 VS25-6P</a>                            | kit de peças de reposição                           |
| <a href="#">P/N: 10650021, Type: RM-V16.03.01</a>              | placa de circuito RM-V16 de controle de filtro      |
| <a href="#">70100172</a>                                       | DIAFRAGMA   |
| <a href="#">70100074</a>                                       | kit de peças sobressalentes                         |
| <a href="#">RM-V16 03.01 (10697145)</a>                        | Controle de filtro RECO e módulo de E/S RM-V16      |
| <a href="#">P/N: 10650021, Type: filter control RM-V16 PCB</a> | controle de filtro                                  |
| <a href="#">P/N: 16000014, Type: RM-400C</a>                   | controle de filtro                                  |
| <a href="#">P/N: 10697145, Type: RM-V16 03.01</a>              | controle de filtro                                  |
| <a href="#">P/N: 10600702, Type: RM-DPT 2002</a>               | transmissor de pressão diferencial                  |
| <a href="#">P/N: 00121003, Type: SM-5000 DPI</a>               | Módulo sensor                                       |
| <a href="#">RM-V8</a>  | Controle de filtro e módulo de E/S                  |
| <a href="#">10602300</a>                                       | monitor de pressão diferencial                      |
| <a href="#">MB-DN 25</a>                                       | Membrana  |
| <a href="#">RM-V16</a>   | controle de filtro e módulo de E/S RM-V16           |
| <a href="#">RM-V16 circuit board</a>                           | Placa de circuito RM-V16 de controle de filtro      |
| <a href="#">RM-LV8 (10502741)</a>                              |   |
| <a href="#">Pneumatic VD-DN25 (1")</a>                         | válvula   |
| <a href="#">RM-LV16.10 UL 5V (16010035)</a>                    | módulo de extensão                                  |
| <a href="#">RM-BV 8 FP Plus 5KPa</a>                           |   |
| <a href="#">PN: 10603271 Type: RM-BV 12 DP ATEX</a>            | controle de filtro                                  |

| <b>produtos</b>   | <b>Descrição</b>                          |
|---|---|
| <a href="#">RM-DPC Micro 5000 ATEX (10602301)</a>               | pressostato diferencial                   |
| <a href="#">60250261</a>  | cabo de conexão                           |
| <a href="#">RM-BV4 Micro ATEX - 3V</a>                          | controle de filtro                        |
| <a href="#">D-DN 25-G1/8</a>                                    | tampa da válvula                          |
| <a href="#">spare-part kit VD-DN 40-50 VS25-8P</a>              | kit de peças de reposição                 |
| <a href="#">RM-DPC Micro 5000 FP</a>                            | monitor de pressão diferencial            |
| <a href="#">RM-BV4 Micro ATEX - 3V IN 24V=</a>                  | controle de filtro                        |
| <a href="#">RM-LV 6 / 5V</a>                                    | Módulo de válvula                         |
| <a href="#">RM-DPT 5002</a>                                     | Transmissor de pressão diferencial        |
| <a href="#">RM-200C</a>   | controle de filtro                        |
| <a href="#">10600099</a>  | Placa RM-LV8 do módulo de extensão        |
| <a href="#">RM-450C</a>   | controle de filtro                        |
| <a href="#">2/2 NG4,5-8P-24VDC</a>                              | válvula solenóide                         |
| <a href="#">RM-208 C ATEX 8V</a>                                | controle de filtro                        |
| <a href="#">MB-DN 25 HT plus</a>                                | membrana                                  |
| <a href="#">MB-DN 40 HT Plus</a>                                | Membrana                                  |
| <a href="#">58000004</a>  | bloco de válvulas                         |
| <a href="#">10603092</a>  | controle de filtro                        |
| <a href="#">70110004</a>  | Membrana                                  |
| <a href="#">RM-351CT</a>  | controle de filtro                        |
| <a href="#">16000319</a>  | controle de filtro                        |
| <a href="#">RM-216 CB.15</a>                                    | controle de filtro                        |
| <a href="#">RM-216 C.18 (16000318)</a>                          | Controle de filtro RECO                   |
| <a href="#">61700015</a>  | Tampa da válvula RECO VD-DN 25-G1/8 AL    |
| <a href="#">60240000</a>  | Conexão de plugue angular G1/8 a D6 mm    |
| <a href="#">ST148-DN25-12V-PN</a>                               | Colector de válvula de diafragma completo |
| <a href="#">RM-208 C ATEX</a>                                   | controle de filtro                        |
| <a href="#">RM-V16 ATEX 3GD 0V</a>                              | controle de filtro                        |
| <a href="#">70110001, Type : MD-DN 25</a>                       |   |
| <a href="#">RM-BV 4 MICRO/ PN : 10603055</a>                    | Controle de filtro                        |
| <a href="#">RM-216 CB.11 UL</a>                                 | controle de filtro                        |
| <a href="#">10603060</a>  |   |
| <a href="#">RM310-CT</a>  | controle de filtro                        |
| <a href="#">RM-216 C.18 ATEX</a>                                | controle de filtro                        |
| <a href="#">RM-208CB.14.01</a>                                  |   |
| <a href="#">53010001 / RM-LV 6/5V.</a>                          |   |
| <a href="#">RM-208 C ATEX 24 V</a>                              | controle de filtro                        |
| <a href="#">ST148-DN25-2V-PN / PN: 70500493</a>                 | sistema de tanque                         |
| <a href="#">RM-LV 16.10 UL /8V</a>                              |   |
| <a href="#">RM-LV 16.10 UL /7V</a>                              |   |
| <a href="#">16010030</a>  |   |
| <a href="#">RECO extension module RM-LV16.10 0V UL 16010030</a> |   |
| <a href="#">RM-LV 16.10 UL /4V</a>                              |   |

| <b>produtos</b>  | <b>Descrição</b>                          |
|--|---|
| <a href="#">RM-208 C.14.01</a>                               | Sistema de controle de filtro             |
| <a href="#">RM-216C.11 UL</a>                                | controle de filtro                        |
| <a href="#">10697145, RM-V16</a>                             | Controle de filtro e módulo de E/S        |
| <a href="#">VD-DN 40-50 VS25-8P</a>                          | kit de peças de reposição                 |
| <a href="#">RM-LV 6 / 6V + heating -40°C</a>                 |   |
| <a href="#">16000476</a>                                     | controle de filtro                        |
| <a href="#">RM-216-CB-15</a>                                 | controle de filtro                        |
| <a href="#">RM-208.C-OV-ATEX</a>                             |   |
| <a href="#">RM-208 CB.13 UL 2V</a>                           |   |
| <a href="#">Pneumatic valve VS-DN25</a>                      |   |
| <a href="#">Electric valve VS-DN25</a>                       |   |
| <a href="#">VD-DN 25-G1/8 AL</a>                             |   |
| <a href="#">70100048 - DN25-AL-24VDC-UL</a>                  | tampa da válvula                          |
| <a href="#">61700015 - VD-DN 25-G1/8 AL</a>                  | tampa da válvula                          |
| <a href="#">RM-350 C</a>                                     | IN 24V= placa base                        |
| <a href="#">RM-216 C.10.02</a>                               | controle de filtro                        |
| <a href="#">2/2 NG4.0-6P-24VDC</a>                           | válvula solenóide                         |
| <a href="#">60250196</a>                                     | Cabo de conexão duplo RJ45 Cat5E          |
| <a href="#">10000061</a>                                     | painel frontal                            |
| <a href="#">RECO filter control RM-V16.11 PCB / 10650023</a> |   |
| <a href="#">2/2 NG4-06-24VDC</a>                             |   |
| <a href="#">RM-BV4 Micro ATEX - 4V</a>                       | controle de filtro                        |
| <a href="#">RM-208 CB 14 UL 0V</a>                           | controle de filtro                        |
| <a href="#">Membrane for VD-DN25</a>                         |   |
| <a href="#">61700589</a>                                     | Membrana                                  |
| <a href="#">61700590</a>                                     | Membrana                                  |
| <a href="#">61700586</a>                                     | Membrana                                  |
| <a href="#">61700585</a>                                     | Membrana                                  |
| <a href="#">RM-208 C 13V ATEX 3D</a>                         |   |
| <a href="#">10697147</a>                                     |   |
| <a href="#">10000092</a>                                     |   |
| <a href="#">60250129</a>                                     |   |
| <a href="#">Electric VD-DN25 (1") with 24Vd.C coil</a>       |   |
| <a href="#">53010003 / RM-LV 6/3V.</a>                       |   |
| <a href="#">RM-208 CB 11UL OV</a>                            |   |
| <a href="#">10602300, RM-DPC Micro 5000</a>                  | transmissor de pressão diferencial        |
| <a href="#">RM-V16 / 10650021</a>                            | Placa de controle de filtro               |
| <a href="#">RM-208 C 6V IN 24V=</a>                          |   |
| <a href="#">RECO membrane MB-DN 25 (61700585)</a>            | membrana                                  |
| <a href="#">10697145</a>                                     |   |
| <a href="#">RM-V16 RN60580185</a>                            |   |
| <a href="#">RM-V16 250X160x90mm</a>                          | Controle de filtro RM-V16 e módulo de E/S |
| <a href="#">70100076</a>                                     |   |

| <b>produtos</b>  | <b>Descrição</b>   |
|--|--------------------|
| <a href="#">p/n: 10603228, type: RM-BV 12 DP (IN 24 V, OUT 24 V)</a> | Controle de filtro |
| <a href="#">ST172-DN40-VS25-7V-PN (70580002)</a>                     |                    |
| <a href="#">P/N: 10659021, Type: RM-V16</a>                          | controle de filtro |